

Uživatelský návod: Svítilna Sofirn SC18

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení kompaktní EDC svítilny **Sofirn SC18**. Tento model poskytuje světelný tok od 3 do 1800 lumenů a je ideálním praktickým společníkem pro každodenní použití. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla a nemiřte jím na osoby ani zvířata, hrozí poškození sítnice! Stroboskopický režim může vyvolat záchvat u osob s fotosenzitivní epilepsií.

- Výrobek není hračka, uchovávejte mimo dosah dětí.

• Zahřívání:

Při použití vysokého výkonu se svítilna velmi rychle zahřívá, což je normální jev. Neaktivujte režim Turbo opakovaně při vysokých teplotách, aby nedošlo k přehřátí a popálení.

• Transport:

Při přenášení svítilnu elektronicky uzamkněte nebo mírně povolte hlavu svítilny (o půl otáčky), abyste zabránili náhodnému zapnutí.

1. Technické specifikace

- **LED:** 1x High Power LED.
- **Napájení:** 1x nabíjecí Li-ion akumulátor formátu 18650 (pracovní napětí 2,7 V - 4,2 V).
- **Materiál:** Letecká hliníková slitina 6061.
- **Odolnost:** Voděodolnost IP68 (ponoření do 2 m, není pro potápění), odolnost proti pádu z 2 metrů.
- **Rozměry a hmotnost:** Délka 101,5 mm, průměr hlavy 24,7 mm; hmotnost 55 g (bez baterie).
- **Ochranné funkce:**
 - **ATR:** Pokročilá regulace teploty automaticky upraví jas při dosažení vysoké teploty.
 - **Ochrana polarity:** Odpojí napájení při nesprávném vložení baterie.
 - **LVP / HVP:** Automatické vypnutí při poklesu napětí pod 2,7 V nebo překročení 4,35 V.

2. Uvedení do provozu a nabíjení

Před prvním použitím: Odšroubujte zadní víčko a odstraňte izolační fólii od baterie. Baterii vkládejte vždy kladným pólem směrem k hlavě svítilny.

- **Indikátor stavu baterie:** Po zapnutí svítilny se indikátor na 5 sekund rozsvítí:
 - **Zelená:** Zbývajících kapacita baterie je dobrá.

- **Červená:** Zbývajcí kapacita je slabá.
- **Blikající červená:** Kritický stav, baterii co nejdříve nabijte.
- **Nabíjení:** Připojte USB-C kabel k adaptéru s parametry 5V/2A (adaptér není součástí balení). Během nabíjení bliká červená LED. Po úplném nabití svítí indikátor trvale zeleně.

3. Ovládání svítilny

Akce uživatele	Výsledek / Režim
1 krátký stisk	Zapnutí / Vypnutí. Svítilna si pamatuje naposledy použitý běžný režim.
Stisknout a držet (zapnuto)	Změna jasu: Cyklicky přepíná Nízký (Low) -> Střední (Medium) -> Vysoký (High).
Stisknout a držet (vypnuto)	Režim Moonlight: Držte spínač déle než 1 sekundu. Pro změnu jasu držte tlačítko dále.
2 rychlé stisky	Režim TURBO: Aktivuje max. výkon. Jedním stiskem se vrátíte zpět.
3 rychlé stisky (zapnuto)	STROBOSKOP: Aktivuje zábleskový režim. Jedním stiskem jej ukončíte.
4 rychlé stisky (vypnuto)	Uzamčení (Lockout): Svítilna se uzamkne. Při stisku tlačítka v uzamčeném stavu LED dvakrát blikne. Odemčení provedete opět 4 rychlými stisky.

4. Údržba a řešení problémů

- Zapečetěnou hlavu svítilny nerozebírejte, zruší byste tím platnost záruky.
- Pokud svítilnu dlouhodobě nepoužíváte, vyjměte baterii.
- Každých 6 měsíců otřete závitů čistým hadříkem a lehce je namažte silikonovou vazelínou. Vyměňte opotřebované O-kroužky (2 náhradní jsou v balení).
- **Svítilna bliká nebo nejde zapnout:** Zkontrolujte napětí baterie (zda není pod 2,8 V) a očistěte kontakty uvnitř svítilny vatovou tyčinkou namočenou v alkoholu.

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:
Shenzhen Jinba Technology Co., Ltd
1/F to 9/F, 1st Building, NO.110 Tenglong Industrial

Dovozce:
Profotak.cz
IČ: 76524043

Center,
Guanlan Street, Longhua New District, Shenzhen 518000,
China
Tel.: +86-755-23440047
E-mail: eu@sofirnlight.com

Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00
Tel.: +420 775 481 993
E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je opatřen označením CE / RoHS v souladu s právními předpisy EU.