

Uživatelský návod: Svítílno Sofirn ST10

Vážený zákazníku, děkujeme za zakoupení kompaktní a všestranné EDC svítilny **Sofirn ST10**. Tento model je vybaven hlavním bílým světlem, bočním bílým světlem a bočním červeným světlem. Díky magnetické koncovce a klipu je velmi flexibilní pro různé scénáře použití. Obsahuje dvě oddělená tlačítka pro snadné nezávislé ovládání hlavního a bočního světla. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

• Ochrana zraku:

Nikdy se nedívejte přímo do zdroje světla.

- Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Ujistěte se, že je baterie vložena správně, abyste předešli poškození nebo vytečení baterie.
- Nepoužívejte baterie, které nejsou se svítilnou kompatibilní. Pokud svítilnu nebudete delší dobu používat, baterii vyjměte.

• Zahřívání:

Dlouhodobé používání při vysokém jasu způsobí výrazné hromadění tepla. Jedná se o normální provozní jev, nikoliv o závadu.

• Transport:

Při nošení svítilny podle potřeby aktivujte režim uzamčení, nebo mírně povolte přihrádku na baterii, čímž fyzicky odpojíte napájení.

1. Technické specifikace

- **Zdroje světla:** Hlavní bílé světlo, boční bílé světlo a boční červené světlo. (Poznámka: Hlavní světlo a boční světla nemohou svítit současně.)
- **Napájení:** 1x baterie formátu **14500** (Li-ion). Svítilna je plně kompatibilní s běžnými tužkovými **AA alkalickými** a **AA Ni-MH** bateriemi. (Pracovní napětí 1,2 V - 4,2 V).
- **Materiál:** Hliníková slitina AL6061-T6. Voděodolnost IPX6 (použití pod vodou se nedoporučuje), odolnost proti nárazu z 1 metru.
- **Rozměry a hmotnost:** 69,3 x 33,8 x 20,4 mm; hmotnost 49 g (bez baterie).
- **Ochrana:** Ochrana proti nesprávnému vložení baterie (přepólování).

2. Indikátor stavu baterie

Upozornění: Indikátor stavu baterie funguje **pouze** při použití Li-ion baterie typu 14500.

- Po zapnutí svítilny se indikátor na 5 sekund rozsvítí:
 - **Trvale zelená:** 30 % – 100 % kapacity
 - **Trvale červená:** 10 % – 30 % kapacity
 - **Blikající červená:** 1 % – 10 % kapacity
- Když je svítilna zapnutá, červený indikátor bude trvale blikat, jakmile kapacita klesne pod 10 %. Svítilna se automaticky vypne, pokud napětí baterie klesne pod 2,8 V.

3. Ovládání svítilny

Svítilna ST10 má dvě nezávislá tlačítka. Jedno pro hlavní (přední) světlo a druhé pro boční (panelové) světlo.

Uzamčení / Odemčení (z vypnutého stavu):

Rychlým **trojitým kliknutím (3 kliky)** svítilnu uzamknete nebo odemknete. Při uzamčení červené světlo dvakrát blikne jako potvrzení stavu.

Spínač	Akce	Výsledek / Režim
Hlavní světlo (Main Light)	1 klik	Zapnutí / Vypnutí (ON / OFF).
	Dlouhý stisk (z vypnutí)	Režim Moonlight (1 lm).
	Dlouhý stisk (když svítí)	Změna jasu: Nízký (Low) -> Střední (Medium) -> Vysoký (High).
	2 kliky	Rychlý dvojklik přepíná mezi režimem Turbo (1000 lm) a Beacon .
Boční světlo (Side Light)	Bílé boční světlo:	
	1 klik	Zapnutí / Vypnutí (ON / OFF).
	Dlouhý stisk (když svítí)	Změna jasu: Nízký (Low) -> Střední (Medium) -> Vysoký (High).
	2 kliky (když svítí)	Režim Turbo (500 lm).
	Červené boční světlo:	
	Dlouhý stisk (z vypnutí)	Zapnutí / Vypnutí červeného světla.
	1 klik (když svítí červená)	Přepíná úroveň: Nízký -> Střední -> Vysoký. Pozn.: Rychlým dvojklikem zapnete blikání červeného světla (Flash).

4. Údržba

- Udržujte čočku čistou a bez nečistot, abyste zajistili správný světelný výkon.
- Zamezte dlouhodobému vystavení svítidel vodě (stupeň krytí IPX6 chrání proti silným proudům vody, ale nikoliv proti ponoření).

5. Ekologická likvidace

Tento symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použitá elektrická a elektronická zařízení (OEEZ) nesmí být likvidována společně s běžným netříděným komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace, obnovy a recyklace odevzdejte tento výrobek na určených sběrných místech, kde bude přijat zdarma. Vyjmuté baterie likvidujte zvlášť do příslušných sběrných nádob na baterie.

Výrobce:

Sofirn Limited
Tel.: +86-755-23440047

Dovozce:

Profotak.cz
IČ: 76524043
Praha 7, Holešovice, U Výstaviště 15, 170 00

E-mail: eu@sofirnlight.com

Web: www.sofirnlight.com

Tel.: +420 775 481 993

E-mail: dotazy@profotak.cz

Tento výrobek je v souladu s příslušnými právními předpisy.